



Kiintoavain-/räikkälenkkiavain, Avainkoko: 7mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	614805 7
GTIN	4062406648404
Tuoteluokka	62A

Kuvaus

Malli:

Molemmin puolin kevyesti pyörivät, kestävät räikät – suunnanvaihto myötä- ja vastapäivään.

Molemmin puolin 2 eri avainleveyttä.

Erittäin pieni uudelleentartuntakulma 5°.

Raaka-aine:

Vanadiinikromiterästä, mattakromattu.

Tekninen kuvaus

Kidan korkeus h_1	4,6 mm
Avaimen pituus L	135 mm
Lenkin $\varnothing D$	17,4 mm
Renkaan korkeus h_2	6,9 mm
Avainkoko	7 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Kidan leveys b	18,4 mm
Hammasluku	72
tartuntakulma	5 astetta
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	mattakromattu
Tuotetyyppi	Ruuviavain

