



Kiintoavain-/räikkälenkkiavain, Avainkoko: 8mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	614805 8
GTIN	4062406649517
Tuoteluokka	62A

Kuvaus

Malli:

Molemmin puolin kevyesti pyörivät, kestävät räikät – suunnanvaihto myötä- ja vastapäivään.

Molemmin puolin 2 eri avainleveyttä.

Erittäin pieni uudelleentartuntakulma 5°.

Raaka-aine:

Vanadiinikromiterästä, mattakromattu.

Tekninen kuvaus

Avainkoon mitat	metriset mitat
Avainkoko	8 mm
Lenkin Ø D	17,4 mm
Kidan leveys b	18,4 mm
Renkaan korkeus h ₂	6,9 mm
Avaimen pituus L	135 mm
Kidan korkeus h ₁	4,6 mm
Hammasluku	72
tartuntakulma	5 astetta
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	mattakromattu
Tuotetyyppi	Ruuviavain

