



Kiintoavain-/räikkälenkkiavain, Avainkoko: 9mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	614805 9
GTIN	4062406649524
Tuoteluokka	62A

Kuvaus

Malli:

Molemmin puolin kevyesti pyörivät, kestävät räikät – suunnanvaihto myötä- ja vastapäivään.

Molemmin puolin 2 eri avainleveyttä.

Erittäin pieni uudelleentartuntakulma 5°.

Raaka-aine:

Vanadiinikromiterästä, mattakromattu.

Tekninen kuvaus

Avainkoon mitat	metriset mitat
Lenkin $\varnothing D$	20,9 mm
Renkaan korkeus h_2	7,6 mm
Kidan korkeus h_1	5 mm
Avainkoko	9 mm
Kidan leveys b	21,9 mm
Avaimen pituus L	153 mm
Hammasluku	72
tartuntakulma	5 astetta
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	mattakromattu
Tuotetyyppi	Ruuviaavain

