

**Kiintoavain-/räikkälenkkiavain, Avainkoko: 12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	614805 12
GTIN	4062406649555
Tuoteluokka	62A

Kuvaus**Malli:**

Molemmin puolin kevyesti pyörivät, kestävät räikät – suunnanvaihto myötä- ja vastapäivään.

Molemmin puolin 2 eri avainleveyttä.

Erittäin pieni uudelleentartuntakulma 5°.

Raaka-aine:

Vanadiinikromiterästä, mattakromattu.

Tekninen kuvaus

Avainkoko	12 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Kidan leveys b	27,9 mm
Avaimen pituus L	179 mm
Lenkin Ø D	26,4 mm
Renkaan korkeus h ₂	9,2 mm
Kidan korkeus h ₁	6 mm
Hammasluku	72
tartuntakulma	5 astetta
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	mattakromattu
Tuotetyyppi	Ruuviavain

