

**Kiintoavain-/räikkälenkkiavain, Avainkoko: 19mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	614805 19
GTIN	4062406649623
Tuoteluokka	62A

Kuvaus**Malli:**

Molemmiin puolin kevyesti pyörivät, kestävät räikät – suunnanvaihto myötä- ja vastapäivään.

Molemmiin puolin 2 eri avainleveyttä.

Erittäin pieni uudelleentartuntakulma 5°.

Raaka-aine:

Vanadiinikromiterästä, mattakromattu.

Tekninen kuvaus

Lenkin Ø D	35,4 mm
Kidan korkeus h ₁	7,7 mm
Kidan leveys b	41,9 mm
Renkaan korkeus h ₂	11,4 mm
Avainkoko	19 mm
Avaimen pituus L	242 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Hammasluku	72
tartuntakulma	5 astetta
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	mattakromattu
Tuotetyyppi	Ruuviavain

