

**Kiintoavain-/räikkälenkkiavain, Avainkoko: 24mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	614805 24
GTIN	4062406649654
Tuoteluokka	62A

Kuvaus**Malli:**

Molemmin puolin kevyesti pyörivät, kestävät räikät – suunnanvaihto myötä- ja vastapäivään.

Molemmin puolin 2 eri avainleveyttä.

Erittäin pieni uudelleentartuntakulma 5°.

Raaka-aine:

Vanadiinikromiterästä, mattakromattu.

Tekninen kuvaus

Avaimen pituus L	313 mm
Avainkoko	24 mm
Renkaan korkeus h ₂	14,5 mm
Kidan leveys b	51,4 mm
Lenkin Ø D	46,9 mm
Kidan korkeus h ₁	10 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Hammasluku	72
tartuntakulma	5 astetta
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	mattakromattu
Tuotetyyppi	Ruuviaavain

