



Kiintoavain-/räikkälenkkiavain, Avainkoko: 21mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	614805 21
GTIN	4062406649630
Tuoteluokka	62A

Kuvaus

Malli:

Molemmin puolin kevyesti pyörivät, kestävät räikät – suunnanvaihto myötä- ja vastapäivään.

Molemmin puolin 2 eri avainleveyttä.

Erittäin pieni uudelleentartuntakulma 5°.

Raaka-aine:

Vanadiinikromiterästä, mattakromattu.

Tekninen kuvaus

Avaimen pituus L	273 mm
Kidan korkeus h ₁	9,4 mm
Avainkoko	21 mm
Renkaan korkeus h ₂	13,7 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Kidan leveys b	46,4 mm
Lenkin Ø D	41,9 mm
Hammasluku	72
tartuntakulma	5 astetta
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	mattakromattu
Tuotetyyppi	Ruuviavain

