



Kiintoavain-/räikkälenkkiavain, Avainkoko: 14mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	614805 14
GTIN	4062406649579
Tuoteluokka	62A

Kuvaus

Malli:

Molemmin puolin kevyesti pyörivät, kestävät räikät – suunnanvaihto myötä- ja vastapäivään.

Molemmin puolin 2 eri avainleveyttä.

Erittäin pieni uudelleentartuntakulma 5°.

Raaka-aine:

Vanadiinikromiterästä, mattakromattu.

Tekninen kuvaus

Avainkoon mitat	metriset mitat
Kidan korkeus h_1	6,4 mm
Renkaan korkeus h_2	9,3 mm
Avainkoko	14 mm
Kidan leveys b	30,4 mm
Lenkin $\varnothing D$	28,4 mm
Avaimen pituus L	192 mm
Hammasluku	72
tartuntakulma	5 astetta
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	mattakromattu
Tuotetyyppi	Ruuviavain

