



Kiintoavain-/räikkälenkkiavain, Avainkoko: 27mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	614805 27
GTIN	4062406649661
Tuoteluokka	62A

Kuvaus

Malli:

Molemmin puolin kevyesti pyörivät, kestävät räikät – suunnanvaihto myötä- ja vastapäivään.

Molemmin puolin 2 eri avainleveyttä.

Erittäin pieni uudelleentartuntakulma 5°.

Raaka-aine:

Vanadiinikromiterästä, mattakromattu.

Tekninen kuvaus

Avainkoko	27 mm
Avaimen pituus L	358 mm
Kidan leveys b	56,4 mm
Lenkin Ø D	52,7 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Renkaan korkeus h ₂	15,4 mm
Kidan korkeus h ₁	10,8 mm
Hammasluku	72
tartuntakulma	5 astetta
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	mattakromattu
Tuotetyyppi	Ruuviaavain

