

**Kiintoavain-/räikkälenkkiavain, Avainkoko: 18mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	614805 18
GTIN	4062406649616
Tuoteluokka	62A

Kuvaus**Malli:**

Molemmin puolin kevyesti pyörivät, kestävät räikät – suunnanvaihto myötä- ja vastapäivään.

Molemmin puolin 2 eri avainleveyttä.

Erittäin pieni uudelleentartuntakulma 5°.

Raaka-aine:

Vanadiinikromiterästä, mattakromattu.

Tekninen kuvaus

Avainkoon mitat	metriset mitat
Avaimen pituus L	223 mm
Lenkin Ø D	33,4 mm
Renkaan korkeus h ₂	10,8 mm
Kidan leveys b	38,4 mm
Kidan korkeus h ₁	7,4 mm
Avainkoko	18 mm
Hammasluku	72
tartuntakulma	5 astetta
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	mattakromattu
Tuotetyyppi	Ruuviavain

