

**Kiintoavain-/räikkälenkkiavain, Avainkoko: 30mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	614805 30
GTIN	4062406649678
Tuoteluokka	62A

Kuvaus**Malli:**

Molemmiin puolin kevyesti pyörivät, kestävät räikät – suunnanvaihto myötä- ja vastapäivään.

Molemmiin puolin 2 eri avainleveyttä.

Erittäin pieni uudelleentartuntakulma 5°.

Raaka-aine:

Vanadiinikromiterästä, mattakromattu.

Tekninen kuvaus

Kidan leveys b	62,4 mm
Lenkin Ø D	59,7 mm
Kidan korkeus h ₁	11,4 mm
Renkaan korkeus h ₂	16,6 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Avainkoko	30 mm
Avaimen pituus L	403 mm
Hammasluku	72
tartuntakulma	5 astetta
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	mattakromattu
Tuotetyyppi	Ruuviavain

