

**HOLEX****Kiintoavain-/räikkälenkkiavain suunnanvaihto, 15° taivutettu, Avainkoko: 9mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	614828 9
GTIN	4062406649739
Tuoteluokka	62A

**Kuvaus****Malli:**

Molemmin puolin kevyesti pyörivät, kestävät räikät – suunnanvaihto myötä- ja vastapäivään. Molemmin puolin 2 eri avainleveyttä. Erittäin pieni uudelleentartuntakulma 5°.

**Raaka-aine:**

Vanadiinikromiterästä, mattakromattu.

**Tekninen kuvaus**

Avainkoko	9 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Kidan korkeus $h_1$	5 mm
Kidan leveys $b$	21,9 mm
Renkaan korkeus $h_2$	7,6 mm
Lenkin $\varnothing D$	20,9 mm
Avaimen pituus $L$	153 mm
Renkaan asento	15 astetta
Hammasluku	72
tartuntakulma	5 astetta
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä

Pinta	mattakromattu
Räikkä, suuntaa vaihtava	kyllä
Tuotetyyppi	Ruuviavain