

HOLEX**Kiintoavain-/räikkälenkkiavain suunnanvaihto, 15° taivutettu, Avainkoko: 7mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	614828 7
GTIN	4062406649715
Tuoteluokka	62A

Kuvaus**Malli:**

Molemmin puolin kevyesti pyörivät, kestävät räikät – suunnanvaihto myötä- ja vastapäivään. Molemmin puolin 2 eri avainleveyttä. Erittäin pieni uudelleentartuntakulma 5°.

Raaka-aine:

Vanadiinikromiterästä, mattakromattu.

Tekninen kuvaus

Kidan korkeus h_1	4,6 mm
Renkaan korkeus h_2	6,9 mm
Avaimen pituus L	135 mm
Avainkoko	7 mm
Kidan leveys b	18,4 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Lenkin $\varnothing D$	17,4 mm
Renkaan asento	15 astetta
Hammasluku	72
tartuntakulma	5 astetta
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä

Pinta	mattakromattu
Räikkä, suuntaa vaihtava	kyllä
Tuotetyyppi	Ruuviavain