

HOLEX**Kiintoavain-/räikkälenkkiavain suunnanvaihto, 15° taivutettu, Avainkoko: 14mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	614828 14
GTIN	4062406649784
Tuoteluokka	62A

Kuvaus**Malli:**

Molemmin puolin kevyesti pyörivät, kestävät räikät – suunnanvaihto myötä- ja vastapäivään. Molemmin puolin 2 eri avainleveyttä. Erittäin pieni uudelleentartuntakulma 5°.

Raaka-aine:

Vanadiinikromiterästä, mattakromattu.

Tekninen kuvaus

Avaimen pituus L	192 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Avainkoko	14 mm
Kidan korkeus h_1	6,4 mm
Kidan leveys b	30,4 mm
Renkaan korkeus h_2	9,3 mm
Lenkin $\varnothing D$	28,4 mm
Renkaan asento	15 astetta
Hammasluku	72
tartuntakulma	5 astetta
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä

Pinta	mattakromattu
Räikkä, suuntaa vaihtava	kyllä
Tuotetyyppi	Ruuviavain