

HOLEX**Kiintoavain-/räikkälenkkiavain suunnanvaihto, 15° taivutettu, Avainkoko: 8mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	614828 8
GTIN	4062406649722
Tuoteluokka	62A

Kuvaus**Malli:**

Molemmin puolin kevyesti pyörivät, kestävät räikät – suunnanvaihto myötä- ja vastapäivään. Molemmin puolin 2 eri avainleveyttä. Erittäin pieni uudelleentartuntakulma 5°.

Raaka-aine:

Vanadiinikromiterästä, mattakromattu.

Tekninen kuvaus

Avainkoon mitat	metriset mitat
Kidan leveys b	18,4 mm
Avainkoko	8 mm
Avaimen pituus L	135 mm
Renkaan korkeus h ₂	6,9 mm
Kidan korkeus h ₁	4,6 mm
Lenkin Ø D	17,4 mm
Renkaan asento	15 astetta
Hammasluku	72
tartuntakulma	5 astetta
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä

Pinta	mattakromattu
Räikkä, suuntaa vaihtava	kyllä
Tuotetyyppi	Ruuviavain