

HOLEX**Kiintoavain-/räikkälenkkiavain suunnanvaihto, 15° taivutettu, Avainkoko: 13mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	614828 13
GTIN	4062406649777
Tuoteluokka	62A

Kuvaus**Malli:**

Molemmiin puolin kevyesti pyörivät, kestävät räikät – suunnanvaihto myötä- ja vastapäivään. Molemmiin puolin 2 eri avainleveyttä. Erittäin pieni uudelleentartuntakulma 5°.

Raaka-aine:

Vanadiinikromiterästä, mattakromattu.

Tekninen kuvaus

Avainkoko	13 mm
Kidan korkeus h ₁	6 mm
Renkaan korkeus h ₂	9,2 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Lenkin Ø D	26,4 mm
Avaimen pituus L	179 mm
Kidan leveys b	27,9 mm
Renkaan asento	15 astetta
Hammasluku	72
tartuntakulma	5 astetta
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä

Pinta	mattakromattu
Räikkä, suuntaa vaihtava	kyllä
Tuotetyyppi	Ruuviavain