

HOLEX**Kiintoavain-/räikkälenkkiavain suunnanvaihto, 15° taivutettu, Avainkoko: 11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	614828 11
GTIN	4062406649753
Tuoteluokka	62A

Kuvaus**Malli:**

Molemmin puolin kevyesti pyörivät, kestävät räikät – suunnanvaihto myötä- ja vastapäivään. Molemmin puolin 2 eri avainleveyttä. Erittäin pieni uudelleentartuntakulma 5°.

Raaka-aine:

Vanadiinikromiterästä, mattakromattu.

Tekninen kuvaus

Lenkin Ø D	22,9 mm
Kidan korkeus h ₁	5,4 mm
Avaimen pituus L	166 mm
Kidan leveys b	23,9 mm
Avainkoko	11 mm
Renkaan korkeus h ₂	8,2 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Renkaan asento	15 astetta
Hammasluku	72
tartuntakulma	5 astetta
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä

Pinta	mattakromattu
Räikkä, suuntaa vaihtava	kyllä
Tuotetyyppi	Ruuviavain