



Kiintoavain-/räikkälenkkiavainsarja kotelossa suunnanvaihto, 15° taivutettu, Avainten määrä: 10



Tilaustiedot

Tilausnumero	614838 10
GTIN	4062406649852
Tuoteluokka	62A

Kuvaus

Malli:

Molemmin puolin kevyesti pyörivät, kestävät räikät – suunnanvaihto myötä- ja vastapäivään.

Molemmin puolin 2 eri avainleveyttä.

Erittäin pieni uudelleentartuntakulma 5°.

Käytännöllisessä rullattavassa kangaspussissa.

Raaka-aine:

Vanadiinikromiterästä, mattakromattu.

Toimituksen sisältö:

1 avain/koko nro 614828, koot 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19.

Tekninen kuvaus

Avainten määrä	10
Renkaan asento	15 astetta
Hammasluku	72
tartuntakulma	5 astetta
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	mattakromattu
Avainkoon mitat	metriset mitat

Räikkä, suuntaa vaihtava	kyllä
Tuotetyyppi	Ruuviavain

Tarvikkeet

Kiintoavain-/räikkälenkkiavainsuunnanvaihto, 15° taivutettu Avainkoko 8 mm	614828 8
Kiintoavain-/räikkälenkkiavainsuunnanvaihto, 15° taivutettu Avainkoko 9 mm	614828 9
Kiintoavain-/räikkälenkkiavainsuunnanvaihto, 15° taivutettu Avainkoko 10 mm	614828 10
Kiintoavain-/räikkälenkkiavainsuunnanvaihto, 15° taivutettu Avainkoko 11 mm	614828 11
Kiintoavain-/räikkälenkkiavainsuunnanvaihto, 15° taivutettu Avainkoko 13 mm	614828 13
Kiintoavain-/räikkälenkkiavainsuunnanvaihto, 15° taivutettu Avainkoko 14 mm	614828 14
Kiintoavain-/räikkälenkkiavainsuunnanvaihto, 15° taivutettu Avainkoko 16 mm	614828 16
Kiintoavain-/räikkälenkkiavainsuunnanvaihto, 15° taivutettu Avainkoko 17 mm	614828 17
Kiintoavain-/räikkälenkkiavainsuunnanvaihto, 15° taivutettu Avainkoko 18 mm	614828 18
Kiintoavain-/räikkälenkkiavainsuunnanvaihto, 15° taivutettu Avainkoko 19 mm	614828 19