



## Kiintoavain-/räikkälenkkiavainsarja kotelossa suunnanvaihto, 15° taivutettu, Avainten määrä: 5



### Tilaustiedot

Tilausnumero	614838 5
GTIN	4062406649845
Tuoteluokka	62A

### Kuvaus

#### Malli:

Molemmiin puoliin kevyesti pyörivät, kestävät räikät – suunnanvaihto myötä- ja vastapäivään.

Molemmiin puoliin 2 eri avainleveyttä.

Erittäin pieni uudelleentartuntakulma 5°.

Käytännöllisessä rullattavassa kangaspussissa.

#### Raaka-aine:

Vanadiinikromiterästä, mattakromattu.

#### Toimituksen sisältö:

1 avain/koko nro 614828, koot 8; 10; 13; 16; 17.

### Tekninen kuvaus

Avainten määrä	5
Renkaan asento	15 astetta
Hammasluku	72
tartuntakulma	5 astetta
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä

Pinta	mattakromattu
Avainkoon mitat	metriset mitat
Räikkä, suuntaa vaihtava	kyllä
Tuotetyyppi	Ruuviaivain

## Tarvikkeet

Kiintoavain-/räikkälenkkiavainsuunnanvaihto, 15° taivutettu Avainkoko 8 mm	614828 8
Kiintoavain-/räikkälenkkiavainsuunnanvaihto, 15° taivutettu Avainkoko 10 mm	614828 10
Kiintoavain-/räikkälenkkiavainsuunnanvaihto, 15° taivutettu Avainkoko 13 mm	614828 13
Kiintoavain-/räikkälenkkiavainsuunnanvaihto, 15° taivutettu Avainkoko 16 mm	614828 16
Kiintoavain-/räikkälenkkiavainsuunnanvaihto, 15° taivutettu Avainkoko 17 mm	614828 17