

Garant**Rouhintajyrin HSS-PM, TiAlN, Ø js14 DC: 20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	192541 20
GTIN	4045197547644
Tuoteluokka	11W

Kuvaus**Malli:****Takareunasta hiottu, pyöreäharjainen profiili.**

Upottamiseen tarkoitettu otsaleikkuu.

- **Tilavat, viimeistelyhiotut lastu-urat.**
- **Erikoisrintakulma alumiinille ja ei-rautametalleille**

Suuria lastuamistehovaatimuksia varten.

Etu:Suuret lastu-urat soveltuvat **runsaasti lastuja tuottavaan työstöön.****Tekninen kuvaus**

Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa	1 mm
Syöttö f_z uranjyrsintään alumiinissa, lyhytlastuinen	0,08 mm
HammaslukuZ	3
Terän Ø D_c	20 mm
varren Ø D_s	20 mm
Kokonaispituus L	141 mm
Terän pituus L_c	75 mm
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Varsi	DIN 1835 B, h6
Toleranssi, nimellis-Ø	js14
Nousukulma	36 astetta

Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Pinnoitus	TiAIN
Lastuava aine	HSS PM
Standardi	DIN 844 B
Jyrsintäprofiili	WR
Sisäjähdytys	ei
Värirenkas	keltainen
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	138 m/min	N
INOX < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	23 m/min	M
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		