

HOLEX**Sauvamagneetit Sarjassa 2 osaa, AlNiCo, Ø×Pituus: 10X30mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	085936 10X30
GTIN	4045197372703
Tuoteluokka	02A

Kuvaus**Malli:**

- Pyöreä, uramerkinnyt samojen napojen tunnistamiseksi.
- Magneettimateriaali lämmönkestävää enintään 550° C:seen (maali 100° C:seen).
- Sauvamagneettia voi pident käyttämällä useampaa peräkkäin.

Tekninen kuvaus

Pituus	30 mm
Lämmönkestävyys enintään	550 °C
Ø	10 mm
Magneettisydämen materiaali	AlNiCo
Tuotetyyppi	Sauvamagneetti