

**Garant****Rouhintajyrin HSS-PM, TiAlN, Ø js14 DC: 25mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	192541 25
GTIN	4045197547651
Tuoteluokka	11W

**Kuvaus****Malli:****Takareunasta hiottu, pyöreäharjainen profiili.**

Upottamiseen tarkoitettu otsaleikkuu.

- **Tilavat, viimeistelyhiotut lastu-urat.**
- **Erikoisrintakulma alumiinille ja ei-rautametalleille**

Suuria lastuamistehovaatimuksia varten.

**Etu:**Suuret lastu-urat soveltuvat **runsaasti lastuja tuottavaan työstöön.****Tekninen kuvaus**

HammaslukuZ	3
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa	1 mm
Terän Ø D <sub>c</sub>	25 mm
Syöttö f <sub>z</sub> uranjyrsintään alumiinissa, lyhytlastuinen	0,09 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Kokonaispituus L	166 mm
Terän pituus L <sub>c</sub>	90 mm
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Varsi	DIN 1835 B, h6
Toleranssi, nimellis-Ø	js14
Nousukulma	36 astetta

Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Pinnoitus	TiAIN
Lastuava aine	HSS PM
Standardi	DIN 844 B
Jyrsintäprofiili	WR
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	keltainen
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	138 m/min	N
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	23 m/min	M
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		