

Garant**Rouhintajyrin HSS-Co8, pinnoittamaton, Ø k12 DC: 28mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	192600 28
GTIN	4045197107121
Tuoteluokka	11W

Kuvaus**Malli:**

Takareunasta hiottu, pyöreäharjainen profiili. Leveät hammasvälit ovat hiottavissa uudelleen profiilia muuttamatta.

Kokoon 20 asti upottamiseen tarkoitettu otsaleikkuu.

Tekninen kuvaus

Syöttö f_z uranjyrsintään teräksessä $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,031 mm
Terän Ø D_c	28 mm
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa	0,5 mm
HammaslukuZ	5
varren Ø D_s	25 mm
Kokonaispituus L	121 mm
Terän pituus L_c	45 mm
syöttösuunta	vaakasuora ja vino
Varsi	DIN 1835 B, h6
Toleranssi, nimellis-Ø	k12
Nousukulma	30 astetta
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Pinnoitus	pinnoittamaton

Lastuava aine	HSS Co 8
Standardi	DIN 844 B
Jyrsintäprofiili	NR
Sisäjähdytys	ei
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	83 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	30 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	25 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	25 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	sopii rajoituksin	12 m/min	P
GG(G)	sopii rajoituksin	23 m/min	K
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		