

## Nappimagneetti, sisäkierteellinen, neodyymi, Ø: 13mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	085924 13
GTIN	2050001737748
Tuoteluokka	08Q

### Kuvaus

**Malli:**

- **Lämmönkestävyys 80 °C asti.**
- **Sinkitty pinta, magneettidydin Neodymiä.**
- **Päällystetty nappimagneetti, 3-6-kert. pitovoima ferriittinappimagneettiin verrattuna.**

**Käyttö:**

Kiinnittämiseen, kokoonpanoon, asentamiseen (kiinnitys puristamalla, liimaamalla tai kiinnivalamalla).

**Huomautus:**

Kierrekoukku, ulkokierre, nro 085921.

### Tekninen kuvaus

Kierreholkki	kyllä
Nimellispitovoima	60 N
Ø	13 mm
Lämmönkestävyys enintään	80 °C
Kierre	M3 mm
Pintamateriaali	sinkitty
Korkeus	4,5 mm
Paino	7,5 g

Korkeus kierteineen	11,5 mm
Magneettisydämen materiaali	neodyymi
Tuotetyyppi	Tasomagneetti

---

## Tarvikkeet

Kierrekoukkusarja ulkokierteellä 10 osaa Kierre M3	085921 M3
--	-----------