

HOLEX**Nappimagneetti, suojalevy, AlNiCo, Ø: 25mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	085946 25
GTIN	4045197372918
Tuoteluokka	02A

Kuvaus**Malli:**

- Pyöreä magneetti, jaettu pitopinta ja reikä.
- Magneettimateriaali lämmönkestävä enintään 550 °C:een.

Käyttö:

- Asennettavaksi osoitinmittauslaitteisiin.
- Pienten metalliesineiden kiinnittäminen.

Tekninen kuvaus

Kiinnitysreiän Ø	4,8 mm
Lämmönkestävyys enintään	550 °C
Korkeus	15,9 mm
Ø	25 mm
Nimellispitovoima	34 N
Magneettisydämen materiaali	AlNiCo
Tuotetyyppi	Nappimagneetti

