

Garant**Rouhintajyrin HSS-Co8, pinnoittamaton, Ø k12 DC: 18mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	192600 18
GTIN	4045197107053
Tuoteluokka	11W

Kuvaus**Malli:**

Takareunasta hiottu, pyöreäharjainen profiili. Leveät hammasvälit ovat hiottavissa uudelleen profiilia muuttamatta.

Kokoon 20 asti upottamiseen tarkoitettu otsaleikkuu.

Tekninen kuvaus

HammaslukuZ	4
Terän Ø D _c	18 mm
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa	0,5 mm
Syöttö f _z uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm ²	0,025 mm
varren Ø D _s	16 mm
Kokonaispituus L	92 mm
Terän pituus L _c	32 mm
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Varsi	DIN 1835 B, h6
Toleranssi, nimellis-Ø	k12
Nousukulma	30 astetta
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Pinnoitus	pinnoittamaton

Lastuava aine	HSS Co 8
Standardi	DIN 844 B
Jyrsintäprofiili	NR
Sisäjäähdytys	ei
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	83 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	30 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	25 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	25 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	sopii rajoituksin	12 m/min	P
GG(G)	sopii rajoituksin	23 m/min	K
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		