

Sauvamagneetti, sovitemitta, AlNiCo, Ø: 25mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	085925 25
GTIN	2050000964831
Tuoteluokka	08Q

Kuvaus

Malli:

- Päälystetty sauvamagneetti, magneettisydämen materiaali AlNiCo.
- Sovitetoleranssi ulkohalkaisijalle h6.
- Lämmönkestävyys 220 °C asti.

Käyttö:

Kiinnittämiseen, kokoonpanoon, asentamiseen (kiinnit. puristamalla, liimaamalla tai kiinnivalam.).

Tekninen kuvaus

Pintamateriaali	sinkitty
Lämmönkestävyys enintään	220 °C
Ø	25 mm
Korkeus	30 mm
Takaosan enimmäislyhennysmitta	5 mm
Nimellispitovoima	80 N
Magneettisydämen materiaali	AlNiCo
Tuotetyyppi	Sauvamagneetti

