

Garant
Rouhintajyrsin HSS-PM, TiAlN, Ø DC: 22 mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	192645 22
GTIN	4045197107374
Tuoteluokka	11W

Kuvaus

Malli:

Takareunasta hiottu, pyöreäharjainen profiili. Kokoon 20 asti upottamiseen tarkoitettu otsaleikkuu. Leveät hammasvälit ovat hiottavissa uudelleen profiilia muuttamatta. HSS-PM – Suuria lastuamistehovaatimuksia varten. Koot 6M - 25M – MID-jyrsin: Koko noudattaa tehdasstandardia, joka sijoittuu standardien DIN 844 lyhyt ja DIN 844 pitkä välille.

Tekninen kuvaus

Terän Ø D _c	22 mm
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa	0,6 mm
HammaslukuZ	5
Syöttö f _z uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm ²	0,07 mm
varren Ø D _s	20 mm
Kokonaispituus L	104 mm
Terän pituus L _c	38 mm
syöttösuunta	vaakasuora ja vino
Varsi	DIN 1835 B, h6
Toleranssi, nimellis-Ø	js12
Nousukulma	30 astetta
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Pinnoitus	TiAlN

Lastuava aine	HSS PM
Standardi	DIN 844 B
Jyrsintäprofiili	NR
Sisäjähdytys	ei
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	138 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	83 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	64 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	64 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	37 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	sopii rajoituksin	32 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	23 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	18 m/min	M
GG(G)	sopii rajoituksin	55 m/min	K
CuZn	sopii rajoituksin	110 m/min	N
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		