


Nappimagneetti ilman kierteitä, neodyymi, Ø: 10mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	085923 10
GTIN	2050001737564
Tuoteluokka	08Q

Kuvaus

Malli:

- **Lämmönkestävyys 80 °C asti.**
- **Sinkitty pinta, magneettidydin Neodyymiä.**
- **Päällystetty nappimagneetti, 3-6-kert. pitovoima ferriittinappimagneettiin verrattuna.**

Käyttö:

Kiinnittämiseen, kokoonpanoon, asentamiseen (kiinnitys puristamalla, liimaamalla tai kiinnivalamalla).

Tekninen kuvaus

Ø	10 mm
Lämmönkestävyys enintään	80 °C
Korkeus	4,5 mm
Paino	2,5 g
Pintamateriaali	sinkitty
Nimellispitovoima	25 N
Magneettisydämen materiaali	neodyymi
Tuotetyyppi	Tasomagneetti

