

Nappimagneetti, sisäkierteellinen, SmCo₅, Ø: 8mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	085922 8
GTIN	2050000964947
Tuoteluokka	08Q

Kuvaus

Malli:

- **Lämmönkestävyys 200 °C asti.**
- **Sinkitty pinta, magneettisydän samarium-kobolttia (SmCo₅).**
- **Päällystetty nappimagneetti, 3-6-kert. pitovoima ferriittinappimagneettiin verrattuna.**

Käyttö:

Kiinnittämiseen, kokoonpanoon, asentamiseen (kiinnitys puristamalla, liimaamalla tai kiinnivalamalla).

Huomautus:

Kierrekoukku, ulkokierre, nro 085921.

Tekninen kuvaus

Paino	3,6 g
Pintamateriaali	sinkitty
Nimellispitovoima	11 N
Ø	8 mm
Korkeus	4,5 mm
Kierre	M3 mm
Korkeus kierteineen	11,5 mm
Kierreholkki	kyllä

Lämmönkestävyys enintään	200 °C
Magneettisydämen materiaali	SmCo ₅
Tuotetyyppi	Tasomagneetti

Tarvikkeet

Kierrekoukkusarja ulkokierteellä 10 osaa Kierre M3	085921 M3
--	-----------