

## Sauvamagneetti, sovitemitta, neodyymi, Ø: 32mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	085929 32
GTIN	2050001737540
Tuoteluokka	08Q

### Kuvaus

#### Malli:

- Päälystetty sauvamagneetti, 3-6-kert. pitovoima ferriitinappimagneettiin verrattuna.
- Sovitetoleranssi ulkohalkaisijalle h6.
- Lämmönkestävyys 80 °C asti.
- Magneettisydän Neodymiä.

#### Käyttö:

Kiinnittämiseen, kokoonpanoon, asentamiseen (kiinnit. puristamalla, liimaamalla tai kiinnivalam.).

### Tekninen kuvaus

Ø	32 mm
Takaosan enimmäislyhennysmitta	5 mm
Nimellispitovoima	700 N
Pintamateriaali	nikkeli
Korkeus	40 mm
Lämmönkestävyys enintään	80 °C
Magneettisydämen materiaali	neodyymi
Tuotetyyppi	Sauvamagneetti

