

Nappimagneetti, sisäkierteellinen, neodyymi, Ø: 16mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	085924 16
GTIN	2050001737755
Tuoteluokka	08Q

Kuvaus

Malli:

- **Lämmönkestävyys 80 °C asti.**
- **Sinkitty pinta, magneettidydin Neodymiä.**
- **Päällystetty nappimagneetti, 3-6-kert. pitovoima ferriittinappimagneettiin verrattuna.**

Käyttö:

Kiinnittämiseen, kokoonpanoon, asentamiseen (kiinnitys puristamalla, liimaamalla tai kiinnivalamalla).

Huomautus:

Kierrekoukku, ulkokierre, nro 085921.

Tekninen kuvaus

Korkeus kierteineen	11,5 mm
Kierre	M4 mm
Lämmönkestävyys enintään	80 °C
Korkeus	4,5 mm
Pintamateriaali	sinkitty
Paino	13,2 g
Nimellispitovoima	95 N
Kierreholkki	kyllä

Ø	16 mm
Magneettisydämen materiaali	neodyymi
Tuotetyyppi	Tasomagneetti

Tarvikkeet

Kierrekoukkusarja ulkokierteellä 10 osaa Kierre M4	085921 M4
--	-----------