


Re-Bo**VA-pyörösahanterä karkea, Ø×paksuus: 300X2,5mm**

Tilaustiedot

| | |
|--------------|----------------|
| Tilausnumero | 177540 300X2,5 |
| GTIN | 4045197245434 |
| Tuoteluokka | 17B |

Kuvaus

Malli:

Tarkkuushammastus ja viimeistelyhiotut sivupinnat. **Rintakulma soveltuu erityisesti ruostumattomille teräksille. Nitrattu pinta:** kova ja kestävä suoja materiaalin hitsautumista vastaan.

Käyttö:

Hammastusjakot: (hammasmuoto)

- 3 mm (BW) – ohuet putket, profiilit, pellit, seinämän paksuus 1 – 2 mm.
- 4 mm (BW) – putket, profiilit, pellit, seinämän paksuus 1,5 – 4 mm.
- 6 mm (HZ) – putket, profiilit ja umpimateriaalit, seinämän paksuus yli 4 mm tai halkaisija enint. 50 mm.
- 8 mm (HZ) – umpimateriaalit yli 50 mm.

Sopii:

EISELE ja TRENNJAEGER-kylmäpyörösahat.

Huomautus:

- Optimaaliseen suorituskykyyn ja kestoan: käytetään kylmävoitelutiivistettä nro 084260.
- DIN 1840 -standardin mukaan sallitut pyörintäpoikkeamat ja sivuttaisvärinät alittuvat huomattavasti, parhaimmillaan jopa 50 %.

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------|----------------|
| Ø | 300 mm |
| Porauksen Ø | 40 mm |
| Jako t | 8 mm |
| Paksuus | 2,5 mm |
| HammaslukuZ | 120 |
| Vääntöreikien Ø | 9; 12 mm |
| Vääntöreikien kehä | 55; 64 mm |
| Vääntöreikien lukumäärä | 2; 4 |
| Lastuava aine | HSS E |
| Sisäjähdytys | ei |
| Tuotetyyppi | Pyörösahanterä |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | 37 m/min | P |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | 22 m/min | P |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | 20 m/min | P |
| Teräs < 1100 N/mm ² | soveltuu | 15 m/min | P |
| Teräs < 1400 N/mm ² | sopii rajoituksin | 11 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | soveltuu | 11 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | soveltuu | 11 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | soveltuu | 15 m/min | S |
| GG(G) | soveltuu | 27 m/min | K |
| CuZn | sopii rajoituksin | 400 m/min | N |
| Uni | soveltuu | | |
| märkä enintään | soveltuu | | |
| kuiva | sopii rajoituksin | | |
| ilma | sopii rajoituksin | | |

