

## Nappimagneetti, sisäkierteellinen, SmCo<sub>5</sub>, Ø: 10mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	085922 10
GTIN	2050000964954
Tuoteluokka	08Q

### Kuvaus

#### Malli:

- **Lämmönkestävyys 200 °C asti.**
- **Sinkitty pinta, magneettisydän samarium-kobolttia (SmCo<sub>5</sub>).**
- **Päällystetty nappimagneetti, 3-6-kert. pitovoima ferriittinappimagneettiin verrattuna.**

#### Käyttö:

Kiinnittämiseen, kokoonpanoon, asentamiseen (kiinnitys puristamalla, liimaamalla tai kiinnivalamalla).

#### Huomautus:

Kierrekoukku, ulkokierre, nro 085921.

### Tekninen kuvaus

Korkeus	4,5 mm
Nimellispitovoima	20 N
Lämmönkestävyys enintään	200 °C
Kierreholkki	kyllä
Paino	4,5 g
Ø	10 mm
Kierre	M3 mm
Korkeus kierteineen	11,5 mm

Pintamateriaali	sinkitty
Magneettisydämen materiaali	SmCo <sub>5</sub>
Tuotetyyppi	Tasomagneetti

---

## Tarvikkeet

Kierrekoukkusarja ulkokierteellä10 osaa Kierre M3	085921 M3
---	-----------