

HOLEX**Nappimagneetti, suojalevy, AlNiCo, Ø: 32mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	085946 32
GTIN	4045197608604
Tuoteluokka	02A

Kuvaus**Malli:**

- Pyöreä magneetti, jaettu pitopinta ja reikä.
- Magneettimateriaali lämmönkestävä enintään 550 °C:een.

Käyttö:

- Asennettavaksi osoitinmittauslaitteisiin.
- Pienten metalliesineiden kiinnittäminen.

Tekninen kuvaus

Ø	32 mm
Nimellispitovoima	48 N
Kiinnitysreiän Ø	7,1 mm
Korkeus	25,4 mm
Lämmönkestävyys enintään	550 °C
Magneettisydämen materiaali	AlNiCo
Tuotetyppi	Nappimagneetti

