

HOLEX**Kuppimagneetti, suojalevy, AlNiCo, Ø: 21mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	085940 21
GTIN	4045197372758
Tuoteluokka	02A

Kuvaus**Malli:**

- **Magneetti ei vahingoitu, kun teräskuorta työstetään.**
- **Magneettivoima suuntautuu alaspäin, koska magneetti on upotettu alumiinilieriöön.**
- **Kiinnityskierre magneetin yläpinnassa.**
- **Magneettimateriaali lämmönkestävä enintään 220 °C:een.**

Käyttö:

Asennettavaksi kiinnittimiin, kiinnipitämiseen tai nostamiseen.

Tekninen kuvaus

Lämmönkestävyys enintään	220 °C
Ø	21 mm
Korkeus	19 mm
Nimellispitovoima	40 N
Pintamateriaali	teräs
Magneettipään kiinnityskierre	M6 mm

Magneettisydämen materiaali	AlNiCo
Tuotetyyppi	Kuppimagneetti