

Re-Bo**VA-pyörösahanterä keskikova, Ø×paksuus: 275X2,5mm**

Tilaustiedot

Tilausnumero	177520 275X2,5
GTIN	4045197245359
Tuoteluokka	17B

Kuvaus

Malli:

Tarkkuushammastus ja viimeistelyhiotut sivupinnat. **Rintakulma soveltuu erityisesti ruostumattomille teräksille. Nitrattu pinta:** kova ja kestävä suoja materiaalin hitsautumista vastaan.

Käyttö:

Hammastusjakot: (hammasmuoto)

- 3 mm (BW) – ohuet putket, profiilit, pellit, seinämän paksuus 1 – 2 mm.
- 4 mm (BW) – putket, profiilit, pellit, seinämän paksuus 1,5 – 4 mm.
- 6 mm (HZ) – putket, profiilit ja umpimateriaalit, seinämän paksuus yli 4 mm tai halkaisija enint. 50 mm.
- 8 mm (HZ) – umpimateriaalit yli 50 mm.

Sopii:

EISELE ja TRENNJAEGER-kylmäpyörösahat.

Huomautus:

- Optimaaliseen suorituskykyyn ja kestoan: käytetään kylmävoitelutiivistettä nro 084260.
- DIN 1840 -standardin mukaan sallitut pyörintäpoikkeamat ja sivuttaisvärinät alittuvat huomattavasti, parhaimmillaan jopa 50 %.

Tekninen kuvaus

Ø	275 mm
Porauksen Ø	40 mm
Jako t	4 mm
Paksuus	2,5 mm
HammaslukuZ	220
Vääntöreikien lukumäärä	2; 4
Vääntöreikien Ø	9; 12 mm
Vääntöreikien kehä	55; 64 mm
Lastuava aine	HSS E
Sisäjähdytys	ei
Tuotetyyppi	Pyörösahanterä

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	37 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	22 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	20 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	sopii rajoituksin	11 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	11 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	11 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	S
GG(G)	soveltuu	27 m/min	K
CuZn	sopii rajoituksin	400 m/min	N
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		
ilma	sopii rajoituksin		

