

Garant**Rouhintajyrin, TiAlN, Ø DC: 4mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 192840 4 |
| GTIN | 4045197108005 |
| Tuoteluokka | 11W |

Kuvaus**Malli:****Takareuna hiottu, tiheä rouhintaprofiili.**

Upottamiseen tarkoitettu otsaleikkuu.

Tekninen kuvaus

| | |
|--|--------------------------------|
| Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,3 mm |
| Syöttö f_z uranjyrsintään teräksessä < 900 N/mm ² | 0,007 mm |
| Terän Ø D _c | 4 mm |
| HammaslukuZ | 3 |
| varren Ø D _s | 6 mm |
| Kokonaispituus L | 55 mm |
| Terän pituus L _c | 12 mm |
| syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora |
| Varsi | DIN 1835 B, h6 |
| Toleranssi, nimellis-Ø | ±0,12 |
| Nousukulma | 30 astetta |
| Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta |
| Pinnoitus | TiAlN |
| Lastuava aine | HSS Co 8 |

| | |
|------------------|-------------|
| Standardi | DIN 844 |
| Jyrsintäprofiili | HR |
| Sisäjähdytys | ei |
| Värirengas | vihreä |
| Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alumiini (lyhytlastuinen) | sopii rajoituksin | 120 m/min | N |
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | 78 m/min | P |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | 55 m/min | P |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | 55 m/min | P |
| Teräs < 1100 N/mm ² | soveltuu | 29 m/min | P |
| Teräs < 1400 N/mm ² | sopii rajoituksin | 25 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | soveltuu | 17 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | sopii rajoituksin | 14 m/min | M |
| GG(G) | sopii rajoituksin | 46 m/min | K |
| CuZn | sopii rajoituksin | 92 m/min | N |
| Uni | soveltuu | | |
| märkä enintään | soveltuu | | |
| kuiva | sopii rajoituksin | | |