

## Nappimagneetti, sisäkierteellinen, neodyymi, Ø: 20mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	085924 20
GTIN	2050001737762
Tuoteluokka	08Q

### Kuvaus

**Malli:**

- **Lämmönkestävyys 80 °C asti.**
- **Sinkitty pinta, magneettidydin Neodymiä.**
- **Päällystetty nappimagneetti, 3-6-kert. pitovoima ferriittinappimagneettiin verrattuna.**

**Käyttö:**

Kiinnittämiseen, kokoonpanoon, asentamiseen (kiinnitys puristamalla, liimaamalla tai kiinnivalamalla).

**Huomautus:**

Kierrekoukku, ulkokierre, nro 085921.

### Tekninen kuvaus

Korkeus	6 mm
Ø	20 mm
Kierre	M4 mm
Pintamateriaali	sinkitty
Kierreholkki	kyllä
Korkeus kierteineen	13 mm
Nimellispitovoima	140 N
Paino	16,5 g

Lämmönkestävyys enintään	80 °C
Magneettisydämen materiaali	neodyymi
Tuotetyppi	Tasomagneetti

---

## Tarvikkeet

Kierrekoukkusarja ulkokierteellä 10 osaa Kierre M4	085921 M4
--	-----------