

Garant**Kovametalli-pyörösahanterä Positiivinen rintakulma, Ø×poraus: 370X50Fmm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|----------------|
| Tilausnumero | 179600 370X50F |
| GTIN | 4045197096050 |
| Tuoteluokka | 11T |

Kuvaus**Malli:**

Suurtehohammastus, esi- ja jälkileikkuuhampaat. Puolisuunnikkaan muotoiset kovametalliterät leikkaavat juuttumatta ja tuottavat siistin leikkuupinnan.

Etu:

Soveltuvat erityisesti kovaeloksoidulle profiilimateriaalille.

Käyttö:

Suurinopeuksisille koneille.

F = Tiheä hammastus ohutseinämäisille profiileille tai tasoille, seinämän paksuus enint. 5 mm.

M = Keskitiheä hammastus profiileille ja putkille, joiden seinämän paksuus on yli 5 mm.

G = Harva hammastus umpimateriaaleille, kuten sauvoille ja tangoille.

Positiivinen rintakulma 5° tasaiseen, purseettomaan leikkuuseen koneissa, joissa sahanterä kiinn. alhaalta tai vaakasuunnasta. Soveltuu erittäin hyvin muoto- ja viisteleikkuuseen sekä profiilien ja umpimateriaalien pitkittäisleikkuuseen.

Huomautus:

- **Suositeltu lastuamisnopeus: 40 – 80 m/s, käytä kovemmissa materiaaleissa, kuten seoksissa, messingissä tai pronssissa mahdollisuuksien mukaan alemmaa arvoa.**
- **Huolehdi erityisesti tasaisesta syötöstä; estää vahinkoja.**
- **Lisää malleja tilauksesta.**
- **Lisää pyörösahanteriä löytyy luettelon niteestä 2.**

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Paksuus | 3,6 mm |
| Jako t | 9,7 mm |
| Sopii seuraavien valmistajien terille | Kaltenbach |
| Ø | 370 mm |
| Porauksen Ø | 50 mm |
| HammaslukuZ | 120 |
| varustus | KM |
| Vääntöreikien Ø | 15 mm |
| Vääntöreikien lukumäärä | 4 |
| Vääntöreikien kehä | 80 mm |
| Lastuava aine | KM |
| Sisäjähdytys | ei |
| Tuotetyyppi | Pyörösahanterä |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alumiini (lyhytlastuinen) | soveltuu | 850 m/min | N |
| Alu > 10% Si | soveltuu | 650 m/min | N |
| CuZn | soveltuu | 450 m/min | N |
| märkä vähintään | soveltuu | | |
| kuiva | soveltuu | | |
| ilma | sopii rajoituksin | | |