

Sauvamagneetti, sovitemitta, SmCo₅, Ø: 32mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	085928 32
GTIN	2050000965197
Tuoteluokka	08Q

Kuvaus

Malli:

- Päälystetty sauvamagneetti, 3-6-kert. pitovoima ferriitinappimagneettiin verrattuna.
- Sovitetoleranssi ulkohalkaisijalle h6.
- Lämmönkestävyys 200 °C asti.
- Magneettisydän samarium-kobolttia (SmCo₅).

Käyttö:

Kiinnittämiseen, kokoonpanoon, asentamiseen (kiinnit. puristamalla, liimaamalla tai kiinnivalam.).

Tekninen kuvaus

Nimellispitovoima	600 N
Ø	32 mm
Lämmönkestävyys enintään	200 °C
Korkeus	40 mm
Takaosan enimmäislyhennysmitta	5 mm
Pintamateriaali	nikkeli
Magneettisydämen materiaali	SmCo ₅
Tuotetyyppi	Sauvamagneetti

