

Re-Bo**Metallipyörösahan terä, Øxpaksuus: 68X1,6Mmm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	178860 68X1,6M
GTIN	4045197245601
Tuoteluokka	17B

Kuvaus**Malli:****Saksalainen huipputuote**, erikoiskoverahionta ja tarkkuushammastus.**Sopii:****GF** ja **AXX AiR**.**Tekninen kuvaus**

Paksuus	1,6 mm
Ø	68 mm
Porauksen Ø	16 mm
HammaslukuZ	64
Lastuava aine	HSS E
Sisäjähdytys	ei
Tuotetyyppi	Pyörösahanterä

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	800 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	600 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	37 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	22 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	20 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	sopii rajoituksin	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	11 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	11 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	sopii rajoituksin	15 m/min	S
GG(G)	soveltuu	27 m/min	K
CuZn	soveltuu	400 m/min	N
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		
ilma	sopii rajoituksin		