


Nappimagneetti ilman kierteitä, neodyymi, Ø: 16mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	085923 16
GTIN	2050001735782
Tuoteluokka	08Q

Kuvaus

Malli:

- **Lämmönkestävyys 80 °C asti.**
- **Sinkitty pinta, magneettidydin Neodyymiä.**
- **Päällystetty nappimagneetti, 3-6-kert. pitovoima ferriittinappimagneettiin verrattuna.**

Käyttö:

Kiinnittämiseen, kokoonpanoon, asentamiseen (kiinnitys puristamalla, liimaamalla tai kiinnivalamalla).

Tekninen kuvaus

Korkeus	4,5 mm
Ø	16 mm
Lämmönkestävyys enintään	80 °C
Nimellispitovoima	95 N
Paino	5,5 g
Pintamateriaali	sinkitty
Magneettisydämen materiaali	neodyymi
Tuotetyyppi	Tasomagneetti

