

Sauvamagneetti, sovitemitta, AlNiCo, Ø: 40mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	085925 40
GTIN	2050000965142
Tuoteluokka	08Q

Kuvaus

Malli:

- Päälystetty sauvamagneetti, magneettisydämen materiaali AlNiCo.
- Sovitetoleranssi ulkohalkaisijalle h6.
- Lämmönkestävyys 220 °C asti.

Käyttö:

Kiinnittämiseen, kokoonpanoon, asentamiseen (kiinnit. puristamalla, liimaamalla tai kiinnivalam.).

Tekninen kuvaus

Nimellispitovoima	200 N
Pintamateriaali	sinkitty
Korkeus	45 mm
Lämmönkestävyys enintään	220 °C
Takaosan enimmäislyhennysmitta	5 mm
Ø	40 mm
Magneettisydämen materiaali	AlNiCo
Tuotetyyppi	Sauvamagneetti

