



Rouhintajyrin, TiAlN, Ø DC: 20mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	192850 20
GTIN	4045197108265
Tuoteluokka	12W

Kuvaus

Malli:

Takareuna hiottu, tiheä rouhintaprofiili.

Upottamiseen tarkoitettu otsaleikkuu.

Edullinen vaihtoehto.

Tekninen kuvaus

HammaslukuZ	4
Syöttö f_z uranjyrsintään teräksessä $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,043 mm
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa	0,4 mm
Terän Ø D_c	20 mm
varren Ø D_s	20 mm
Kokonaispituus L	104 mm
Terän pituus L_c	38 mm
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Varsi	DIN 1835 B, h6
Toleranssi, nimellis-Ø	js12
Nousukulma	30 astetta
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Pinnoitus	TiAlN

Lastuava aine	HSS Co 8
Standardi	DIN 844
Jyrsintäprofiili	HR
Sisäjähdytys	ei
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	120 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	78 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	55 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	55 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	17 m/min	M
CuZn	sopii rajoituksin	92 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		