

Mitutoyo

Sisähienomittauslaitesarja ja mittakello, Mittausalue: 18-150mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	435207 18-150
GTIN	4946368855523
Tuoteluokka	44A

Kuvaus

Malli:

Kolmipistekiinnityksellä varustettu itsekeskittyvä sisämittaustilaite. Pidin ja mittakello ovat mattakromattuja. Mittakello on iskusuojattu muovikotelon avulla. Pitimessä on lämpösuoja kuumentumisen varalta. Eripituisten, vaihdettavien mittauspäiden ja välirenkaiden avulla mittaustilaite säädetään reiän Ø:n mukaan.

Mittauskärjet KM-palloanturilla.

Käyttö:

Vertailumittaustilaite reikien Ø-tarkkuuden, lieriömäisyyden ja pyöreiden tarkastamiseen.

Toimituksen sisältö:

Sisältää mittakellon nro 432051 koko 10/58, 1/100 mm:n asteikkojako.

3 sisämittaustilaitta nro 435203, joissa mittauskärjet, jatkokappaleet ja mittalevyt.

Tekninen kuvaus

Tarkkuusmittauslaitteiden lukumäärä	3
Mittauspäiden lkm	26
Mittausalue	18 - 150 mm
Mittauskiekkojen lkm	4
Mittaussyvyys	100 - 150 mm
Toistotarkkuus ilman mittakelloa	0,5 µm

Standardi	Tehdasnormi
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	C1
Kalibrointi	S9
Tuotetyyppi	2-pistetarkkuussisämittauslaite

Palvelut

KalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittaussyvyys 10 mm	023000 10
KalibrointiTarkkuussisämittauslaitesarja Mittausalue 18-150 mm	020580 18-150
DAkS-kalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittaussyvyys 12,5 mm	023010 12,5

Tarvikkeet

Välirengas, sisä-Ø 6,3 mm Renkaan leveys 2 mm	435230 2
Välirengas, sisä-Ø 5,3 mm Renkaan leveys 1 mm	435220 1
Jatkokappale (50 mm)	435210
Välirengas, sisä-Ø 6,3 mm Renkaan leveys 1 mm	435230 1
Välirengas, sisä-Ø 5,3 mm Renkaan leveys 0,5 mm	435220 0,5
Välirengas, sisä-Ø 6,3 mm Renkaan leveys 0,5 mm	435230 0,5
Välirengas, sisä-Ø 6,3 mm Renkaan leveys 3 mm	435230 3
Sisämittauslaite ja mittakello Mittausalue 18-35 mm	435203 18-35
Sisämittauslaite ja mittakello Mittausalue 35-60 mm	435203 35-60
Sisämittauslaite ja mittakello Mittausalue 50-150 mm	435203 50-150