

HOLEX**Kuppimagneetti, suojalevy, AlNiCo, Ø: 27mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	085940 27
GTIN	4045197372772
Tuoteluokka	02A

Kuvaus**Malli:**

- **Magneetti ei vahingoitu, kun teräskuorta työstetään.**
- **Magneettivoima suuntautuu alaspäin, koska magneetti on upotettu alumiinilieriöön.**
- **Kiinnityskierre magneetin yläpinnassa.**
- **Magneettimateriaali lämmönkestävä enintään 220 °C:een.**

Käyttö:

Asennettavaksi kiinnittimiin, kiinnipitämiseen tai nostamiseen.

Tekninen kuvaus

Nimellispitovoima	61 N
Lämmönkestävyys enintään	220 °C
Korkeus	25 mm
Magneettipään kiinnityskierre	M6 mm
Ø	27 mm
Pintamateriaali	teräs

Magneettisydämen materiaali	AlNiCo
Tuotetyyppi	Kuppimagneetti