

## Mitutoyo

### Sisämittaustaite ja mittakello, Mittausalue: 160-250mm



#### Tilaustiedot

Tilausnumero	435203 160-250
GTIN	4946368854922
Tuoteluokka	44A

#### Kuvaus

**Malli:**

Kolmipistekiinnityksellä varustettu itsekeskittyvä sisämittaustaite. Pidin ja mittakello ovat mattakromattuja. Mittakello on iskusuojattu muovikotelon avulla. Pitimessä on lämpösuoja kuumentumisen varalta. Eripituisten, vaihdettavien mittauspäiden ja välirenkaiden avulla mittaustaite säädetään reiän Ø:n mukaan.

Mittauskärjet KM-palloanturilla.

**Käyttö:**

Vertailumittaustaite reikien Ø-tarkkuuden, lieriömäisyyden ja pyöreiden tarkastamiseen.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää mittakellon nro 432051 koko 10/58, 1/100 mm:n asteikkojako.

#### Tekninen kuvaus

Mittausalue	160 - 250 mm
Mittaussyvyys	250 mm
Toistotarkkuus ilman mittakelloa	0,5 µm
Mittauspäiden lkm	6
Keskiöintilautasen leveys	90 mm

Standardi	Tehdasnormi
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	C4
Kalibrointi	C1
Tuotetyyppi	2-pistetarkkuussisämittauslaite

## Palvelut

KalibrointiTarkkuussisämittauslaite (rakenne B + C) enimmäismittausalue 800 mm	023210 800
KalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittaussyvyys 10 mm	023000 10
DAkS-kalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittaussyvyys 12,5 mm	023010 12,5

## Tarvikkeet

Adapteri 2-piste-reiänmittauslaitteet 1 kpl Tyyppi 90-300	439914 90-300
---	---------------