

Nappimagneetti, sisäkierteellinen, neodyymi, Ø: 25mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	085924 25
GTIN	2050001737779
Tuoteluokka	08Q

Kuvaus

Malli:

- **Lämmönkestävyys 80 °C asti.**
- **Sinkitty pinta, magneettidydin Neodyymiä.**
- **Päällystetty nappimagneetti, 3-6-kert. pitovoima ferriittinappimagneettiin verrattuna.**

Käyttö:

Kiinnittämiseen, kokoonpanoon, asentamiseen (kiinnitys puristamalla, liimaamalla tai kiinnivalamalla).

Huomautus:

Kierrekoukku, ulkokierre, nro 085921.

Tekninen kuvaus

Korkeus kierteineen	14 mm
Nimellispitovoima	200 N
Korkeus	7 mm
Kierre	M4 mm
Ø	25 mm
Paino	34 g
Lämmönkestävyys enintään	80 °C
Kierreholkki	kyllä

Pintamateriaali	sinkitty
Magneettisydämen materiaali	neodyymi
Tuotetyyppi	Tasomagneetti

Tarvikkeet

Kierrekoukkusarja ulkokierteellä 10 osaa Kierre M4	085921 M4
--	-----------