

## Sauvamagneetti, sovitemitta, neodyymi, Ø: 6mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	085929 6
GTIN	2050001735775
Tuoteluokka	08Q

### Kuvaus

#### Malli:

- **Päällystetty sauvamagneetti, 3-6-kert. pitovoima ferriitinappimagneettiin verrattuna.**
- **Sovitetoleranssi ulkohalkaisijalle h6.**
- **Lämmönkestävyys 80 °C asti.**
- **Magneettisydän Neodyymiä.**

#### Käyttö:

Kiinnittämiseen, kokoonpanoon, asentamiseen (kiinnit. puristamalla, liimaamalla tai kiinnivalam.).

### Tekninen kuvaus

Pintamateriaali	nikkeli
Lämmönkestävyys enintään	80 °C
Korkeus	20 mm
Nimellispitovoima	10 N
Takaosan enimmäislyhennysmitta	10 mm
Ø	6 mm
Magneettisydämen materiaali	neodyymi
Tuotetyyppi	Sauvamagneetti

